



Reflexlichtschranke

OPR-FBOW/3L

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OA0104 oder OA0105

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	20...250 AC
Stromaufnahme	[mA]	14; ((24 V))
Schutzklasse		II
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880

Ausgänge

Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall	[V]	4
Schaltausgang AC		4
Max. Reststrom	[mA]	6
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC	[mA]	350
Schaltfrequenz AC	[Hz]	15
Kurzschlusschutz		nein
Überlastfest		nein

OP0019



Reflexlichtschranke

OPR-FBOW/3L

Erfassungsbereich		
Reichweite	[m]	0,15...10; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reichweite auf Tripelspiegel	[m]	0,15...10; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mechanische Daten		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	86 x 28 x 142
Werkstoffe		PPO modifiziert
Optikwerkstoff		Glas
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...1,5 mm ²		
Anschluss		

