



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

### Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

Stromaufnahme [mA] 12; ((24 V))

Schutzklasse II

Verpolungsschutz ja

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)

Max. Spannungsabfall [V] 2,5  
Schaltausgang DC

Dauerhafte [mA] 400  
Strombelastbarkeit des  
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 80

Kurzschlusschutz ja

Ausführung getaktet  
Kurzschlusschutz

Überlastfest ja

### Erfassungsbereich

Tastweite [mm] < 1300; (weißes Papier 200 x 200 mm)

Reich-/Tastweite einstellbar ja

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

# OP5010



## Reflexlichttaster

OPT-FPKG

Schutzart	IP 65	
<b>Zulassungen / Prüfungen</b>		
EMV	EN 60947-5-2	
<b>Mechanische Daten</b>		
Gehäuse	Quaderförmig	
Werkstoffe	PPO modifiziert	
Optikwerkstoff	Glas	
<b>Anzeigen / Bedienelemente</b>		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
<b>Bemerkungen</b>		
Verpackungseinheit	1 Stück	
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Anschlussklemmen: ...1,5 mm <sup>2</sup>		
<b>Anschluss</b>		

