

E2V100

USER INTERFACE SOFTWARE O2V1XX

Zubehör

Produktmerkmale

Bediensoftware

O2V

Mechanische Daten

Gewicht	[kg]	0,052
---------	------	-------

Bemerkungen

Systemvoraussetzungen	IBM-kompatibler PC mit Pentium III-Prozessor oder höher, Taktfrequenz min. 500 MHz min. 128 MB Arbeitsspeicher CD-ROM Laufwerk Festplatte mit min. 35 MB frei verfügbarem Festplattenspeicher XGA-kompatible Grafikkarte mit min. 1024 x 768 Pixel Bildschirmauflösung Ethernet-Netzwerkkarte für 10Base-T / 100Base-TX / TCP/IP-Protokoll Betriebssystem Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7
-----------------------	--

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

E2V100

USER INTERFACE SOFTWARE O2V1XX

Accessories

Product characteristics

Operating software

O2V

Mechanical data

Weight	[kg]	0.052
--------	------	-------

Remarks

System requirements	IBM compatible PC with Pentium III processor or higher, clock frequency min. 500 MHz min. 128 MB RAM CD-ROM drive hard disk with min. 35 MB freely available hard disk memory XGA compatible graphic card with min. 1024 x 768 pixel resolution Ethernet network card for 10Base-T / 100Base-TX / TCP / IP protocol operating system Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7
---------------------	---

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

E2V100

USER INTERFACE SOFTWARE O2V1XX

Accessoires



Caractéristiques du produit

programme utilisateur pour PC

O2V

Données mécaniques

Poids	[kg]	0,052
-------	------	-------

Remarques

Exigences du système	- PC compatible IBM avec processeur Pentium III ou supérieur, fréquence d'horloge min. 500 MHz - Mémoire de travail min. 128 MB - Lecteur CD ROM - Disque dur avec mémoire disponible de min. 35 MB - Carte graphique compatible XGA avec une résolution de l'écran de min. 1024 x 768 pixels - Carte réseau Ethernet pour protocole 10Base-T / 100Base-TX / TCP/IP - Système d'exploitation Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7
----------------------	---

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---