



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available



Applikation

Applikation

passiv grænseværdi-omskifter til overvågning af et analogsignal;
kan anvendes som grænseværdi monitor med hysteres; som
grænseværdi-omskifter med lagringsfunktion strøm loop overvågning

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal udgange med relæ: 1

Udgange

Antal udgange med relæ

1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-20...60

Kapslingsklasse

IP 50

Kaplingsklasse terminaler

IP 20

Mekaniske data

Materiale

Kunststof

Switchfrekvens mekanisk

1 million

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

LED, rød

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2.5 mm²

Tilslutning