


Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-E3/4m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

51

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Samlet længde

[mm]

4000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

aluminium

E20348



Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-E3/4m

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.