


E3M124



Liitäntäkaapeli

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED



Sovellutus

Erityispiirre

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...105

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

90,7

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde kiinteässä asennuksessa

≥ 40 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, TPU, musta