



No scale drawing available

Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 63 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	16
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	54,2
Mitat [mm]	Ø 25 / L = 76
Materiaalit	PA
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu , niklattu
Pituus [mm]	76
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
ruuviliittimet: 1,5...2,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 8...13 mm	
Sähköinen liitäntä - uropistoke	
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu , niklattu; Koskettimet: kullattu	

E12673



Kytettävä urosliitin

SSTGX050ZDSFKPG



Liitäntä

