

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

29

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus [mm]

5000

Minimi taivutussäde [mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

alumiini

E20170



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/5M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------