


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-E6/4m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

6

Kokonaispituus

[mm]

4000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

alumiini

E20324



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-E6/4m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl