


Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

FLOW ADAPT M12X1 V4A

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Malli	virtausantureille ja -vahdeille M12 x 1
Aineen lämpötila [°C]	0...80
Mittaus- / asettelualue	
Läpivirtausalue [ml/min]	2...50
Hyväksynät / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot	
Asennustapa	kaapeliläpivienti; (G 1/8 A asennusasento tarpeen mukaan)
Mitat [mm]	M12 x 1
Kierremerkintä	M12 x 1
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl