



Induktiivinen analogia-anturi

IIK4015A2PKG/IO/US

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	142
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipääilystetty; tuntopinta: PBT
Kiristysmomentti	[Nm]	50

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	toiminta-alueen sisällä	1 x LED, keltainen valot
	toiminta-alueen ulkopuolella	1 x LED, keltainen vilkkuu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

