



A2LA / ILAC MRA - Kalibrointitodistus lämpötila-
antureille n-pisteinen

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: -50...150 °C
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ±0,15 K (max.)
accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2015
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:

Referenzgerät: PT1000
reference unit:

Prüfnorm, Temperatur: PT1000
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem internationalen Temperatur-Standard auf Basis des ITS-90.
Die Kalibrierung ist gültig für die kalibrierte Messgröße und die "Nennwert-Ablesung" mit einer Messunsicherheit von insgesamt ±0,15 K (max.)
Die Angaben zur Messunsicherheit sind nach GUM berechnet aus den Messunsicherheiten des Messwertfaktors und denen der
Kalibrierungsgrenzwerte gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgemessenen Festlegungswert von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt ±0,15 K.
The certificate confirms conformity with the accuracy of the measurement method used for the unit under test during the calibration. The measured
value applies to the indicated value and to the measurement uncertainty of ±0,15 K.
The given value indicates that the given measured measuring value, following a 100 % correction factor, is in line with the ITS-90, in this calibration unit is based
on a reference standard.
This certificate was automatically created and is for internal use only.
The given value indicates that the given measured measuring value, following a 100 % correction factor, is in line with the ITS-90, in this calibration unit is based
on a reference standard.

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 19,171
Huomautuksia	
Huomautuksia	Kalibrointitodistus on tilattava anturitilauksen yhteydessä.
	K.o. anturi toimitetaan yhdessä kalibrointitodistuksen kanssa.
	Kalibrointitodistus toimitetaan kahdella kielellä (saksa/englanti).
	Myöhemmät tilaukset ovat mahdollisia vain, jos anturi on puhdas palautettaessa.
	Esimerkkisertifikaatti löytyy datalehdien internet-version Downloads-välilehdestä.
	maks. 4 mittauspistettä voidaan valita asiakkaan vaatimusten mukaan