

OU5057



Amplificateur pour fibres optiques

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		28 x 16 x 56
Matières		PPO modifié
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation
		tournevis
Remarques		
Remarques		éclairage correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
		correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Connecteur: 1 x		