


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042VAS0015E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU διαφανής
------------------	--------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU, διαφανής
------------------------------	---------------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
------------------------------	-----------------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10452



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH042VAS0015E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 15 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :
BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε