


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0003A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		TPU
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10490



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH040MSS0003A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 3 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =
BK =
BU =

Χρώματα κλώνων :
Καφέ
μαύρο
Μπλε