E11433

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS



CE UKCA

Εφαρμογή			
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές	
Χωρίς σιλικόνη		Ναι	
Ηλεκτρικά δεδομένα			
Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC	
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (VDR)	
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	95,1	
Υλικό κατασκευής		PUR	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR	
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο

E11433

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα
	Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου B (βιομηχανικό πρότυπο), Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm