


# E12502



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH120ZDS0005H12



### Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλκόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλκόνη

Ναι

### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

1,5

### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

### Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

326

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s<sup>2</sup>

Κύκλοι κάμψης

> 5 Mio.

# E12502



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH120ZDS0005H12

### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



### Σύνδεση

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
GY/PK =	γκρι/ροζ
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο
RD/BU =	κόκκινο/μπλε