

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-P-A-E3/1m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

100

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Συνολικό μήκος

[mm]

1000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PVC

E20336



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-P-A-E3/1m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ