


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH030MSS0020B03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



E70004



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH030MSS0020B03

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε