


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT001



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Ausführung	gerade
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0,34 mm²)
Mantelfarbe	schwarz

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK	schwarz
BN	braun
BU	blau
WH	weiß



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — E18011 — 08.04.2016

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT001

no longer available - archive entry

replaced by: EVT001



Product characteristics

Socket

For sensors with

M12 connector

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design	AC/DC
Operating voltage [V]	300 AC/DC

Environment

Ambient temperature [°C]	-20...80
Protection	IP 68

Mechanical data

Design	straight
Material body	PVC
Material nut	Brass; nickel-plated

Electrical connection

Connection	PVC cable / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0.34 mm²)
Sheath colour	black

Wiring

Core colours

BK	black
BN	brown
BU	blue
WH	white



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E18011 — 08.04.2016

no longer available - archive entry

replaced by: EVT001

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT001



Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

Connecteur M12

Contacts dorés

Données électriques

Technologie	AC/DC
Tension d'alimentation [V]	300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 68

Données mécaniques

Version	droit
Matière corps	PVC
Matière bague moletée	laiton; nickelé

Raccordement électrique

Raccordement	câble PVC / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0,34 mm²)
Couleur de la gaine	noir

Branchement

Couleurs des fils conducteurs

BK noir
BN brun
BU bleu
WH blanc



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarques

Quantité [pièce]	1
------------------	---

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — E18011 — 08.04.2016

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT001