

# E20409



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-V-E1/0,15m

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

功能原理 漫反射感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

## OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 8

## OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 8

## 工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

## 機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭直徑 [mm] 1

感應頭長度 [mm] 5

總長度 [mm] 150

最小的彎曲半徑 [mm] 20

材質 適配器: ABS

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4305/303)

# E20409



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-V-E1/0,15m

|       |      |
|-------|------|
| 光纖套材質 | 鋁    |
| 注釋    |      |
| 包裝單位  | 1 件數 |