


E20308



對照式光纖感測器

FE-30-A-A-M6/4M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

154

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

總長度

[mm]

4000

最小的彎曲半徑

[mm]

30

材質

適配器：PA

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

鋁

E20308



對照式光纖感測器
FE-30-A-A-M6/4M

注釋	
包裝單位	1 件數