




應用		
特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
輸出		
電氣設計	PNP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
環境溫度變化	[°C]	5...70
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	327.2
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質	外殼：TPU 黑色透明的；密封圈：FKM	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVS009



帶插座連接電纜

ADOAH032ZDB0010E03

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色