

VOS001

OPC SERVER SW VSE 25

Zubehör



Produktmerkmale

octavis OPC-Server

Software

Deutsch/Englisch

Software / Programmierung

Anzahl Verbindungen	25
---------------------	----

Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> - PC mit Pentium III oder höher - Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows Server 2008 / Microsoft Windows 7 - 1 GB RAM (für Vista und Windows 7: 2 GB RAM) - 1 GB freier Festplattenspeicher - Ethernet 10 / 100 Mbit
-----------------------	--

Mechanische Daten

Gewicht	[kg]	0,042
---------	------	-------

Bemerkungen

Bemerkungen	<p>Lizenzierung Die Lizenzierung der OPC-Server-Software erfolgt nach einer Online-Registrierung über den Lizenzmanager mit Hilfe der Bestellnummer (Order-ID). Eine genaue Beschreibung der Lizenzfreischaltung finden Sie im Lizenzmanager des OPC-Server-Software unter Start - Programme - ifm electronic - License Manager - License Manager Vx - Hilfe - Lizenzaktivierung.</p> <p>Hinweis Eine Demoversion steht kostenlos unter der Rubrik "Service / Download" zur Verfügung.</p>
-------------	---

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

VOS001

OPC SERVER SW VSE 25

Accessories



Product characteristics

octavis OPC server

Software

German/English

Software / programming

Number of connections	25
-----------------------	----

System requirements	<ul style="list-style-type: none"> - PC with Pentium III or higher - Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows Server 2008 / Microsoft Windows 7 - 1 GB RAM (for Vista and Windows 7: 2 GB RAM) - 1 GB free hard disk memory - Ethernet 10 / 100 Mbits
---------------------	--

Mechanical data

Weight	[kg]	0.042
--------	------	-------

Remarks

Remarks	<p>Licensing The OPC server software is licensed via the license manager and the order ID after online registration. A detailed description of the license activation can be found in the license manager of the OPC server software at Start - Programs - ifm electronic - License Manager - License Manager Vx - Help - License Activation</p> <p>Note A demo version is available free of charge at "Download/Software".</p>
---------	---

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

VOS001

OPC SERVER SW VSE 25

Accessoires



Caractéristiques du produit

serveur OPC octavis

Logiciel

Allemand/Anglais

Logiciel / programmation

Nombre de connexions	25
----------------------	----

Exigences du système	<ul style="list-style-type: none"> - PC avec Pentium III ou supérieur - Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows Server 2008 / Microsoft Windows 7 - 1 Go RAM (pour Vista et Windows 7: 2 Go RAM) - 1 Go d'espace libre sur le disque dur - Ethernet 10 / 100 Mbits
----------------------	--

Données mécaniques

Poids	[kg]	0,042
-------	------	-------

Remarques

Remarques	<p>Activation de licence L'activation de licence pour le logiciel serveur OPC se fait après l'enregistrement en ligne, à l'aide du gestionnaire de licences (License Manager) et du numéro de commande (order ID). Pour les détails de l'activation de licence voir dans le gestionnaire de licences du logiciel serveur OPC à : Start - Programs - ifm electronic - License Manager - License Manager Vx - Help - License Activation. Remarque Une version de démonstration est disponible gratuitement sur " Téléchargement / Logiciel ".</p>
-----------	--

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---