

E10277




Spojivi utikač

SSTGH040MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11504

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 52
-----------	------	--------------

Materijali		PA
------------	--	----

Materijal ulivenog tijela		PA
---------------------------	--	----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10277



Spojivi utikač

SSTGH040MSSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

