


Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-E3/4m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

51

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Ukupna duljina

[mm]

4000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

Aluminij

E20348



Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-E3/4m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------