



Klimatska cijev za senzore razine

CLIMATIC TUBE L=264



Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI
Mediji	Voda; mediji na bazi vode
Srednja temperatura [°C]	0...65
Snaga tlaka [bar]	0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	20...60
--------------------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	86
Materijali	PP-H; NBR
Duljina L [mm]	264

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------