

Spojni kabel

VDOAF030MSS02,5H03STGF030MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	69,9
Dimenzije	[mm]	10 x 10 x 36
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da



Spojni kabel

VDOAF030MSS02,5H03STGF030MSS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 2,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

