


Induktivni sensor

IYB31,2-BPKG/V2A



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	1,2
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M5 x 0,5 / L = 23

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	1,2
Radni razmak [mm]	0...0,97

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	1...15

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 65

IY5052



Induktivni sensor

IYB31,2-BPKG/V2A

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	3 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	2060

Mehanički podaci

Težina	[g]	35
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M5 x 0,5 / L = 23
Oznaka navoja		M5 x 0,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4305 / 303); prednja strana senzora: POM
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	2

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključak



Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo