



Y-csatlakozókábel

YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás                                                    |      | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban            |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                             |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                  |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 60 AC/DC                                                       |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                               |
| Max. összes áramterhelés                                      | [A]  | 4                                                                |
| Teljes áramterhelhetőség (UL)                                 | [A]  | 3                                                                |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...100                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...50                                                     |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | 5...100                                                          |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |      | cULus: ...50                                                     |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                         |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                         |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                              |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                      |



Y-csatlakozókábel

YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS

| Mechanikai adatok             |                           |                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Súly                          | [g]                       | 67                                                                           |
| Test kiöntő anyaga            |                           | PVC                                                                          |
| Hollandi anya anyaga          |                           | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)                                            |
| Tömítés anyaga                |                           | EPDM                                                                         |
| Elosztódoboz portjainak száma |                           | 2                                                                            |
| Energialáncban használható    |                           | igen                                                                         |
| Energialáncban használható    | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                               | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                               | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                     |
|                               | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                    |


| Megjegyzések       |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, narancs; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, narancs; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Y-csatlakozókábel

YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS

### Csatlakozás

