

Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/1,8m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20124

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

35

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

35

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

1800



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/1,8m

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah