




Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-P-A-R8/4m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

36

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Panjang total

[mm]

4000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PVC

Keterangan

Jumlah paket

1 buah