


EVF567



Connettore a cablare

SSTGH040VASFKPG



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata	1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	31,7
Materiale corpo	PA 6.6
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione	EPDM

EVF567



Connettore a cablare

SSTGH040VASFKPG

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico


Morsetti a vite: 0,25...1 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!



Collegamento



BK	Colori dei fili conduttori
BN	nero
BU	marrone
WH	blu
	bianco
	Colori secondo DIN EN 60947-5-2