


AS-i 照光式押しボタンモジュール

Moduloberteil aktiv,

廃止品 - 参考資料



- 1 ラベル
2 押しボタン / LED 青
3 押しボタン / LED 青



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 55

出力

電気仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i仕様

AS-i プロファイル	S-3.F				
I/O コンフィグレーション	[hex]	3			
ID コード	[hex]	F			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	押しボタン	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

機械的仕様

取り付け方法	ベースを使用して AS-i ラインと接続
材質	PBT



AS-i 照光式押しボタンモジュール

Moduloberteil aktiv,

備考	
備考	押ボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。 外装とボタンにシールを貼付けられます。
梱包数	1 個
電気接続	
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:	