


廃止品 - 参考資料

代替品: AC5208

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 ラベル



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 35
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		—

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 4
-----------	-----------

出力

電気仕様	AS-i
デジタル出力	4
回路	PNP
電圧範囲 (DC)	[V] 24, (PELV電源, M12コネクタ経由)
出力開閉電流	[mA] 1000, (DC-12)
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～85
保護構造	IP 67

