

AC2250



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI C



- 1 ラベル
- 2 アドレスソケット
- 3 DINレール用アダプター



アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4	
入力回路、デジタル入力回路	PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)	
センサ電源	AS-i	
電源	[V]	18~30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	6~10
入力電流 Low	[mA]	0~2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護	有	

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
--------	------	--------

AC2250



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI C

最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 20
汚染度		2

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[年]	391

AS-i仕様

AS-i バージョン	2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード	有				
AS-i マスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-0.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	0			
ID コード	[hex]	A.E			
AS-i 認証	35401				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	I-1	I-2	I-3	I-4

機械的仕様

重量	[g]	136
取り付け方法		DINレール取付け
材質		PC GF20

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	LED, 黄色 I1...I4
	動作	LED, 緑 AS-i
	エラー	LED, 赤

アクセサリ

アクセサリ (別売り)	コネクタ
-------------	------

備考

備考	以下の電圧電位を接続しないでください。: I-, I+, I1, I2, I3, I4 AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。
梱包数	1 個

AC2250



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI C

電気接続

ピンヘッダ:

接続

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
I1~I4	接点入力 センサ 1~4