


AL1324



IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付

IO-Link Master DL EIP 4P IP67



アプリケーション	
アプリケーション	フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デジチェーン接続	フィールドバスインターフェース
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 20～30, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流	[mA] 300～3900, (US)
保護クラス	III
センサ電源 US	
最大負荷電流 (合計)	[A] 3.6
入力 / 出力	
入力 / 出力トータル	8, (設定可能)
入力数 / 出力数	デジタル入力: 8, デジタル出力: 4
入力	
デジタル入力	8, (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
スイッチングレベル High	[V] 11～30
スイッチングレベル Low	[V] 0～5
短絡保護	有



IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付

IO-Link Master DL EIP 4P IP67

出力		
デジタル出力	4, (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
出力開閉電流	[mA]	300
短絡保護	有	
インターフェース		
通信インターフェース	Ethernet, IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP		
通信規格	10Base-T, 100Base-TX	
伝送レート	10 MBit/s, 100 MBit/s	
プロトコル	EtherNet/IP	
工場出荷時設定	IPアドレス: 192.168.1.250	
	サブネットマスク: 255.255.255.255	
	ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0	
	MACアドレス: 製品ラベル参照	
備考	DHCP, BOOTP, static	
	DLR (Device Level Ring)	
	対応ネットワークポロジ: ライン	
	リング	
Ethernet - Internet of Things		
通信規格	10Base-T, 100Base-TX	
伝送レート	10 MBit/s, 100 MBit/s	
プロトコル	MQTT JSON	
工場出荷時設定	IPアドレス: 169.254.x.x	
	サブネットマスク: 255.255.0.0	
	ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0	
	MACアドレス: 製品ラベル参照	
備考	セーフティプロトコル: HTTPS	
IO-Link Master		
伝送タイプ	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
Class A ポート数	4	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90
保護構造	IP 65, IP 66, IP 67	
保護等級 (NEMA250規格)	6P	
汚染度	2	
化学負荷	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	



IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付

IO-Link Master DL EIP 4P IP67

振動耐性	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	

機械的仕様

重量	[g]	311.8
材質	外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ	
シーリング材	FKM	

備考

備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - Ethernet

コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM



EtherNet/IP X21, X22


1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

電気接続 - プロセス接続

コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	センサ電源 (US) L+
2	デジタル入力
3	センサ電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	未使用



IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付

IO-Link Master DL EIP 4P IP67

電気接続・電源

コネクタ式: M12, コーディング: A



X31

1	+ DC 24 V (US)
2	未使用
3	GND (US)
4	未使用