

AL1373



IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K



アプリケーション

アプリケーション

ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール

デジチェーン接続

フィールドバスインターフェース

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 20~28, (US ; SELV/PELV規格)

消費電流

[mA]

300~3900, (US)

保護クラス

III

センサ電源 US

最大負荷電流 (合計)

[A]

3.6



IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

入力 / 出力			
入力 / 出力トータル		16, (設定可能)	
入力数 / 出力数		デジタル入力: 16, デジタル出力: 8	
入力			
デジタル入力		16, (IO-Link Port Class A: 8 x 2)	
スイッチングレベル High	[V]	11~28	
スイッチングレベル Low	[V]	0~5	
短絡保護		有	
出力			
デジタル出力		8, (IO-Link Port Class A: 8 x 1)	
出力開閉電流	[mA]	300	
短絡保護		有	
インターフェース			
通信インターフェース		Ethernet, IO-Link	
Ethernet - POWERLINK			
通信規格		10Base-T, 100Base-TX	
伝送レート		10 MBit/s, 100 MBit/s	
プロトコル		POWERLINK	
工場出荷時設定		IPアドレス: 192.168.100.1	
		サブネットマスク: 255.255.255.0	
		ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0	
		MACアドレス: 製品ラベル参照	
Ethernet - Internet of Things			
通信規格		10Base-T, 100Base-TX	
伝送レート		10 MBit/s, 100 MBit/s	
プロトコル		MQTT JSON	
工場出荷時設定		IPアドレス: 169.254.x.x	
		サブネットマスク: 255.255.0.0	
		ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0	
		MACアドレス: 製品ラベル参照	
備考		セーフティプロトコル: HTTPS	
IO-Link Master			
伝送タイプ		COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
Class A ポート数		8	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25~60	
保存温度	[°C]	-25~85	
最大相対湿度	[%]	90	
保護構造		IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K)	
保護等級 (NEMA250規格)		6P	
汚染度		2	
化学負荷		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA



IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	
振動耐性	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	78
機械的仕様		
重量	[g]	423.6
材質	外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
シーリング材	EPDM	
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ: 1 x M12, ステンレス, E12542	
備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	
電気接続 - Ethernet		

電気接続 - Ethernet

コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): EPDM



Powerlink X21, X22


1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

電気接続 - プロセス接続

コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM





IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

IO-Link Port Class A X01...X08

1	センサ電源 (US) L+
2	デジタル入力
3	センサ電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	未使用

電気接続 - 電源

コネクタ式: M12, コーディング: A



X31

1	+ DC 24 V (US)
2	未使用
3	GND (US)
4	未使用