

CR3112




CAN通信GPS/GSMモデム

R360/CANremote 3G/GPS/US

廃止品 - 参考資料

代替品: CR3114

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 LED
- 2 SMAソケット GPSアンテナ
- 3 FMEコネクタ GSMアンテナ
- 4 M12コネクタ 5線式

CE

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 8~32
消費電流	[mA]	< 600, (Ø 210 (DC 24 V))

インターフェース

CANインターフェース数	1
--------------	---

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-30~75
保存温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 65, (コネクタ取付け時)

CR3112



CAN通信GPS/GSMモデム

R360/CANremote 3G/GPS/US

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 接触放電 / 8 kV 気中放電
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 電源ラインにて / 1 kV 信号ラインにて
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 電源ラインにて
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	クラスB
CISPR 25	適合	
機械的仕様		
重量	[g]	648.2
外形寸法	[mm]	120.5 x 126 x 42
材質		アルミニウム 粉体塗装
ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	4 x LED, 赤 / 緑
データメモリ		
リアルタイムクロック		有
備考		
備考	本製品は接続されたアンテナにお使いください。	
梱包数	1 個	
認証	日本の電波法における型式認定は未取得ですので日本国内では使用できません。	
電気接続		
コネクタ式: 1 x M12		