


DIA3010-YPKG



仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



CE

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	10
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81

アプリケーション	回転および往復運動における動作状態の監視(停止及び低速監視, 停止
----------	-----------------------------------

定格電圧 (DC)	[V]	10~36
消費電流	[mA]	< 15
逆接続保護		有

最大出力数	1
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	250
出力開閉電流 (ピーク)	250
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

定格検出距離	[mm]	10
感度調整		—


DI5005



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-YPKG

測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[Imp/min]	5～300
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	10
応答時間		
起動遅延時間	[s]	15
応答周波数	[Imp/min]	15000
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	多回転式ポテンシオメータにて	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
重量	[g]	256.6
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	真鍮 特殊コーティング, PBT	
締付トルク	[Nm]	50
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.5 mm²		
接続		



BK = 黒
 BN = 茶
 BU = 青

芯線色: