



修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3

DI5006



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

ヒステリシス	[検出距離に対する%]	10
応答時間		
起動遅延時間	[s]	15
応答周波数	[Imp/min]	15000
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	多回転式ポテンシオメータにて	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	真鍮 特殊コーティング, PBT	
締付トルク	[Nm]	50
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑
電気接続		
ケーブル: 6 m, PVC, 3 x 0.5 mm²		
接続		



BK =	芯線色 :
BN =	黒
BU =	茶
	青