


DI522A



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG/US/3D/5S



1 ポテンシオメータ



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	10
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 92.3

アプリケーション

アプリケーション	回転および往復運動における動作状態の監視 (停止及び低速監視), 停止
----------	-------------------------------------

電氣的仕様

定格電圧 (DC) [V]	10~36
消費電流 [mA]	< 20
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

最大出力数	1
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
出力開閉電流 (ピーク) [mA]	250
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	10
感度調整	—
設定距離 [mm]	0~8.1

測定範囲 / 設定範囲

設定範囲 [Imp/min]	5~3600
----------------	--------

DI522A



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG/US/3D/5S

精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	10
応答時間		
起動遅延時間		[s] 5
応答周波数		[Imp/min] 18000
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		多回転式ポテンシオメータにて
使用環境条件		
使用周囲温度		[°C] -25～60
保存温度		[°C] -25～60
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
認定		IECEX BVS 17.0094X
IECEX / ATEX指令防爆マーキング		 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
EMC		EN 60947-5-2
衝撃耐性		DIN EN 60947-5-2
振動耐性		DIN EN 60947-5-2
MTTF		[年] 3262
機械的仕様		
重量		[g] 267
取付け		埋込み可
外形寸法		[mm] M30 x 1.5 / L = 92.3
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		真鍮 特殊コーティング, PA, ステンレス, TPE-U
ディスプレイ / パーツ		
表示		スイッチング状態 1 x LED, 緑 入力信号 1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



DI522A



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG/US/3D/5S

接続

