



廃止品 - 参考資料

代替品: DN0210

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available



製品特性

外装	DINレール固定式
----	-----------

アプリケーション

アプリケーション	電源および信号評価用
----------	------------

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	リレー出力: 1
-----------	----------

出力

リレー出力	1
リレー出力開閉電流	8 A / 1250 VA / AC 250 V

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~50
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20

DN0001



増幅器

N600/230VAC/0,1A

機械的仕様		
重量	[g]	0.43
外装		DINレール固定式
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑
電気接続		
端子: ~4 mm ²		
接続		

