



廃止品 - 参考資料

代替品: DN0210
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available



製品特性		
外装		DINレール固定式
アプリケーション		
アプリケーション		電源および信号評価用
電氣的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	< 110
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (±5 %, ≤ 100 mA)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		リレー出力: 1
出力		
リレー出力		1
リレー出力開閉電流		8 A / 1250 VA / AC 250 V
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~50
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20

DN0012



増幅器
N600/110VAC/0,1A

機械的仕様		
重量	[g]	430.4
外装		DINレール固定式
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑
電気接続		
端子: ~4 mm ²		
接続		

