



廃止品 - 参考資料

代替品: DN0200
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available



製品特性		
外装		DINレール固定式
アプリケーション		
アプリケーション		電源および信号評価用
電氣的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (±5 %, ≤ 40 mA)
出力		
リレー出力開閉電流		4 A / 625 VA / AC 250 V
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~50
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		樹脂外装

DN0202



増幅器

N600/230VAC/0,08A

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 緑
	動作	1 x LED, 緑
電気接続		
端子: ~4 mm²		
接続		

