



Article no longer available - archive entry

廃止予定品: 代替品: DN0200

No scale drawing available



## 製品特性

外装	DINレール固定式
寸法図 [mm]	75 x 55 x 110

## アプリケーション

アプリケーション	電源および信号評価用
----------	------------

## 電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 110
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
センサー用補助電源 (DC)	[V]	24, (±5 %, ≤ 40 mA)

## 出力

リレー出力開閉電流	4 A / 625 VA / AC 250 V
-----------	-------------------------

## 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~50
保護構造	IP 40	
保護構造 端子	IP 20	

## 機械的仕様

外装	DINレール固定式
寸法図 [mm]	75 x 55 x 110
材質	樹脂外装

# DN0213



増幅器

N600/110VAC/0,08A

ディスプレイ/パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 緑
	操作、稼働、作用	1 x LED, 緑
電気接続		
端子: ~4 mm <sup>2</sup>		
接続		

Article no longer available - archive entry

廃止予定品: 代替品: DN0200