


DX2042



多機能表示器

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



製品特性		
外形寸法	[mm]	48 x 112 x 116
アプリケーション		
アプリケーション		アナログ信号の表示・監視, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	50~60
使用電源電圧範囲	[V]	AC 115~230 / DC 18~30
消費電流	[mA]	100
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ入力: 2, デジタル出力: 4
入力		
アナログ入力		2, (Spannungs- oder Stromeingang)
アナログ入力 (電流)	[mA]	0~20
アナログ入力 (電圧)	[V]	-10~10
アナログ入力分解能		16 bit
高精度アナログ入力	[%]	0,1
出力		
デジタル出力		4
過負荷保護回路		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~60
保存温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 65
保護構造 端子		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


DX2042



多機能表示器

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

機械的仕様		
重量	[g]	350.5
取り付け方法		パネルカット寸法: 91 x 43 mm
外形寸法	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0
ディスプレイ/パーツ		
表示	カラーディスプレイ	LCDディスプレイ, タッチスクリーン
電気接続		
ネジ端子:		
接続		



NC 未使用