


E3M124



中間ケーブル

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED



アプリケーション

特長	耐摺動屈曲性
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 25 / DC < 60
----------	-----	-------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～105
--------	------	---------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

重量	[g]	90.7
----	-----	------

耐摺動屈曲性	有
--------	---

耐摺動屈曲性	組込み固定時の曲げ半径	≥ 40 mm
--------	-------------	---------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, TPU, 黒