

E10612



コネクタ(ソケット)
ADOAF032ZDS0002A03

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 10 x 26
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10612



コネクタ(ソケット)

ADOAF032ZDS0002A03

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト



接続



BN = 芯線色 : 茶
BK = 黒
BU = 青