

E10699



コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0005B05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC074
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10699



コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0005B05

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, 黒, 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GY = 灰
WH = 白